



20447109

## Termostat, NA kontak, p zaman ayarlı, K.1, parlak beyaz

### Teknik özellikler

### Fonksiyonlar

Soğutma fonksiyonu ile Evet

### Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi 230 V

Anma gerilimi 230 V AC

Frekans 50 Hz

### Elektrik akımı

cos  $\phi$  = 0.6'da anahtarlama akımı maks. 4 A

### Boyutlar

ekleme derinliği 25 mm

### Batarya

Yılda lityum hücre güç rezervi  $\approx$  10

### Algılama

Sensör bütünleşik ısı sensörlü

### Kurulum, montaj

kurulum modu açılır pençesiz

### Bağlantı

Bağlantı tipi vidalı terminaller ile

Bağlantı harici zemin ısı algılayıcı/uzaktan algılayıcı için ek bağlantılı

### Ayarlar

zemin sıcaklık ayar aralığı 10...40 °C

Oda sıcaklık ayar aralığı 5...30 °C

Zaman yaz ve kış saatleri arasında otomatik geçişli (kapatılabilir)

### Ekipman

Anahtarlama sıcaklığı farkı  $\approx$  0.5 K

Isıtma oda ve zemin ısıtıcıları için, kendiliğinden öğrenen ısıtma eğrisi, zemin ısıtma için oda ve/veya zemin ısı kontrolü kullanılabilir, ısıtma veya soğutma kipi için