



20448989

Teknik özellikler

Fonksiyonlar

Soğutma fonksiyonu ile Evet

Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi 230 V

Anma gerilimi 230 V AC

Frekans 50 Hz

Elektrik akımı

$\cos \varphi = 0.6$ 'da anahtarlama akımı maks. 4 A

Boyutlar

ekleme derinliği 25 mm

Batarya

Yılda lityum hücre güç rezervi ≈ 10

Algılama

Sensör bütünlük ısı sensörlü

Kurulum, montaj

kurulum modu açılır pençesiz

Bağlantı

Bağlantı tipi vidalı terminaller ile

Bağlantı harici zemin ısı algılayıcı/uzaktan algılayıcı için ek bağlantılı

Ayarlar

zemin sıcaklık ayar aralığı 10...40 °C

Oda sıcaklık ayar aralığı 5...30 °C

Zaman yaz ve kış saatleri arasında otomatik geçişli (kapatılabilir)

Ekipman

Anahtarlama sıcaklığı farkı ≈ 0.5 K

Isıtma kendiliğinden öğrenen ısıtma eğrisi, oda ve zemin ısıtıcıları için, zemin ısıtma için oda ve/veya zemin ısı kontrolü kullanılabilir, ısıtma veya soğutma kipi için

Kimlik

ana tasarım hattı Berker S.1/B.3/B.7

Sekonder tasarım hatları Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7 Glas