



20448989

### Teknik özellikler

#### Fonksiyonlar

Fonksiyon	don koruma işleviyle ; valf koruma işleviyle
Soğutma fonksiyonu ile	Evet

#### Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi	230 V
Anma gerilimi	230 V AC
Frekans	50 Hz

#### Elektrik akımı

cos $\phi$ = 0.6'da anahtarlama akımı	maks. 4 A
---------------------------------------	-----------

#### Boyutlar

ekleme derinliği	25 mm
------------------	-------

#### Batarya

Yılda lityum hücre güç rezervi	$\approx$ 10
--------------------------------	--------------

#### Algılama

Sensör	bütünleşik ısı sensörlü
--------	-------------------------

#### Kurulum, montaj

kurulum modu	açılır pençesiz
--------------	-----------------

#### Bağlantı

Bağlantı tipi	vidalı terminaller ile
Bağlantı	harici zemin ısı algılayıcı/uzaktan algılayıcı için ek bağlantılı

#### Ayarlar

zemin sıcaklık ayar aralığı	10...40 °C
Oda sıcaklık ayar aralığı	5...30 °C
Zaman	yaz ve kış saatleri arasında otomatik geçişli (kapatılabilir)

#### Ekipman

Anahtarlama sıcaklığı farkı	$\approx$ 0.5 K
-----------------------------	-----------------

#### Isıtma

kendiliğinden öğrenen ısıtma eğrisi ; oda ve zemin ısıtıcıları için ; zemin ısıtma için oda ve/veya zemin ısı kontrolü kullanılabilir ; ısıtma veya soğutma kipi için

#### Kimlik

ana tasarım hattı	Berker S.1/B.3/B.7
-------------------	--------------------

