



3315402045

VGA priz, R.1/R.3, parlak siyah

Teknik özellikler

Bağlanabilirlik

Priz düz prizli

Boyutlar

ekleme derinliği 12 mm

Frekans

Frekans aralığı videosu maks. 160 MHz

Ekran

Çözünürlük maks. 1280 x 1024 px

Kurulum, montaj

kurulum modu açılır pençesiz ; vida kapağı için

Ayarlar

Gölgeleme parametresi R1_czarny

Lazer parametresi R1_schwarz

Ekipman

Yapılandırma türü Laserdruck

destek plakası / destek halkası destek halkalı

Kimlik

Sekonder tasarım hatları R.1