



3315406086

VGA vb, Q.1/Q.3, ant. kadifemsi, lake

#### Teknik özellikler

#### Bağlanabilirlik

Priz düz prizli

#### Boyutlar

ekleme derinliği 12 mm

#### Frekans

Frekans aralığı videosu maks. 160 MHz

#### Ekran

Çözünürlük maks. 1280 x 1024 px

#### Kurulum, montaj

kurulum modu açılır pençesiz ; vida kapağı için

#### Ekipman

destek plakası / destek halkası destek halkalı

#### Emniyet

atisreachconform Yes

atisrohskonform Yes

#### Kimlik

Sekonder tasarım hatları Q.1