



3315406086

VGA vb, Q.1/Q.3, ant. kadifemsi, lake

Teknik özellikler

Bağlanabilirlik

Priz düz prizli

Boyutlar

ekleme derinliği 12 mm

Frekans

Frekans aralığı videosu maks. 160 MHz

Ekran

Çözünürlük maks. 1280 x 1024 px

Kurulum, montaj

kurulum modu açılır pençesiz, vida kapağı için

Ekipman

destek plakası / destek halkası destek halkalı

Kimlik

Sekonder tasarım hatları Q.1