



3315407004

## VGA priz, K.5, paslanmaz,çelik mat,lake

### Teknik özellikler

#### Bağlanabilirlik

Priz düz prizli

#### Boyutlar

ekleme derinliği 12 mm

#### Frekans

Frekans aralığı videosu maks. 160 MHz

#### Ekran

Çözünürlük maks. 1280 x 1024 px

#### Materyaller

Yüzey görüntüsü mat

#### Kurulum, montaj

kurulum modu açılır pençesiz ; vida kapağı için

#### Ekipman

destek plakası / destek halkası destek halkalı