



3315407009

VGA vb, K.1, parlak beyaz

Teknik özellikler

Bağlanabilirlik

Priz düz prizli

Boyutlar

ekleme derinliği 12 mm

Frekans

Frekans aralığı videosu maks. 160 MHz

Ekran

Çözünürlük maks. 1280 x 1024 px

Materyaller

RAL rengi RAL 9010 - Saf beyaz

Kurulum, montaj

kurulum modu açılır pençesiz ; vida kapağı için

Ekipman

destek plakası / destek halkası destek halkalı