



3315408989

VGA vb./B.3/B.7, parlak beyaz

Teknik özellikler

Bağlanabilirlik

Priz düz prizli

Boyutlar

ekleme derinliği 12 mm

Frekans

Frekans aralığı videosu maks. 160 MHz

Ekran

Çözünürlük maks. 1280 x 1024 px

Materyaller

RAL rengi RAL 9010 - Saf beyaz

Kurulum, montaj

kurulum modu açılır pençesiz ; vida kapağı için

Ekipman

destek plakası / destek halkası destek halkalı

Kimlik

ana tasarım hattı Berker S.1/B.3/B.7

Sekonder tasarım hatları Berker S.1 ; Berker B.3 ; Berker B.7 Glas