



3315411606

## VGA priz, vidalı terminalleri, B.3/B.7, ant. mat

### Teknik özellikler

#### Bağlanabilirlik

Priz düz prizli

#### Frekans

Frekans aralığı videosu maks. 160 MHz

#### Ekran

Çözünürlük maks. 1280 x 1024 px

#### Materyaller

Yüzey görüntüsü mat

#### Kurulum, montaj

kurulum modu açılır pençesiz ; vida kapağı için

#### Bağlantı

Kablo kesiti maks. 1.5 mm<sup>2</sup>

#### Ekipman

destek plakası / destek halkası destek halkalı

#### Kimlik

ana tasarım hattı Berker S.1/B.3/B.7

Sekonder tasarım hatları Berker S.1 ; Berker B.3 ; Berker B.7 Glas