



3315411606

VGA priz, vidalı terminalleri, B.3/B.7, ant. mat

Teknik özellikler

Bağlanabilirlik

Priz düz prizli

Frekans

Frekans aralığı videosu maks. 160 MHz

Ekran

Çözünürlük maks. 1280 x 1024 px

Materyaller

Yüzey görüntüsü mat

Kurulum, montaj

kurulum modu açılır pençesiz ; vida kapağı için

Bağlantı

Kablo kesiti maks. 1.5 mm²

Ekipman

destek plakası / destek halkası destek halkalı

Kimlik

ana tasarım hattı Berker S.1/B.3/B.7

Sekonder tasarım hatları Berker S.1 ; Berker B.3 ; Berker B.7 Glas