



3315412045

## VGA priz, vidalı terminalleri, R.1/R.3, parlak siyah

### Teknik özellikler

#### Bağlanabilirlik

Priz düz prizli

#### Frekans

Frekans aralığı videosu maks. 160 MHz

#### Ekran

Çözünürlük maks. 1280 x 1024 px

#### Kurulum, montaj

kurulum modu açılır pençesiz, vida kapağı için

#### Bağlantı

Kablo kesiti maks. 1.5 mm<sup>2</sup>

#### Ayarlar

Gölgeleme parametresi R1\_czarny

Lazer parametresi R1\_schwarz

#### Ekipman

Yapılandırma türü Laserdruck

destek plakası / destek halkası destek halkalı

#### Kimlik

Sekonder tasarım hatları R.1