



3315416084

vidalı terminalli VGA priz, Q.1/Q.3, alu kadifemsi, lake

#### Teknik özellikler

#### Bağlanabilirlik

Priz düz prizli

#### Frekans

Frekans aralığı videosu maks. 160 MHz

#### Ekran

Çözünürlük maks. 1280 x 1024 px

#### Kurulum, montaj

kurulum modu açılır pençesiz

#### Bağlantı

Kablo kesiti maks. 1.5 mm<sup>2</sup>

#### Ekipman

destek plakası / destek halkası destek halkalı

#### Emniyet

atishalogenfreeexternallymaintained No

#### Kimlik

Sekonder tasarım hatları Q.1