



3315416084

vidalı terminalli VGA priz, Q.1/Q.3, alu kadifemsi, lake

Teknik özellikler

Bağlanabilirlik

Priz düz prizli

Frekans

Frekans aralığı videosu maks. 160 MHz

Ekran

Çözünürlük maks. 1280 x 1024 px

Kurulum, montaj

kurulum modu açılır pençesiz

Bağlantı

Kablo kesiti maks. 1.5 mm²

Ekipman

destek plakası / destek halkası destek halkalı

Kimlik

Sekonder tasarım hatları Q.1