



3315416084

vidalı terminalli VGA priz, Q.1/Q.3, alu kadifemsi, lake

#### Teknik özellikler

##### Bağlanabilirlik

Priz düz prizli

##### Frekans

Frekans aralığı videosu maks. 160 MHz

##### Ekran

Çözünürlük maks. 1280 x 1024 px

##### Kurulum, montaj

kurulum modu açılır pençesiz

##### Bağlantı

Kablo kesiti maks. 1.5 mm<sup>2</sup>

##### Ekipman

destek plakası / destek halkası destek halkalı

##### Emniyet

atishalogenfreeexternallymaintained No

##### Kimlik

Sekonder tasarım hatları Q.1