



3315416086

VGA priz, vidalı terminalleri, Q.1/Q.3, ant. kadifemsi, lake

Teknik özellikler

Bağlanabilirlik

Priz düz prizli

Frekans

Frekans aralığı videosu maks. 160 MHz

Ekran

Çözünürlük maks. 1280 x 1024 px

Kurulum, montaj

kurulum modu açılır pençesiz ; vida kapağı için

Bağlantı

Kablo kesiti maks. 1.5 mm²

Ekipman

destek plakası / destek halkası destek halkalı

Kimlik

Sekonder tasarım hatları Q.1