



3315417003

VGA priz, vidalı terminalleri, K.5, al. mat,lake

Teknik özellikler

Bağlanabilirlik

Priz düz prizli

Frekans

Frekans aralığı videosu maks. 160 MHz

Ekran

Çözünürlük maks. 1280 x 1024 px

Materyaller

Yüzey görüntüsü mat

Kurulum, montaj

kurulum modu açılır pençesiz, vida kapağı için

Bağlantı

Kablo kesiti maks. 1.5 mm²

Ekipman

destek plakası / destek halkası destek halkalı