



3315432045

Yüksek çözünürlük priz 90° priz bağlantısı, R.1/R.3, parlak siyah

Teknik özellikler

Bağlanabilirlik

Priz düz prizli

Boyutlar

ekleme derinliği 41 mm

Frekans

Frekans aralığı (dikey) 50...85 Hz

Ekran

Çözünürlük maks. 1920 x 1080 px

Depolama

iletim hızı maks. 8.16 Gbit/s

Kurulum, montaj

kurulum modu açılır pençesiz, vida kapağı için

Ayarlar

Gölgeleme parametresi R1_czarny

Lazer parametresi R1_schwarz

Ekipman

Yapılandırma türü Laserdruck

Kimlik

Sekonder tasarım hatları R.1