



3315436084

Yüksek çözünürlük priz90° priz bağlantısı Q.1/Q.3, alu kadifemsi, lake

Teknik özellikler

Bağlanabilirlik

Priz düz prizli

Boyutlar

ekleme derinliği 41 mm

Frekans

Frekans aralığı (dikey) 50...85 Hz

Ekran

Çözünürlük maks. 1920 x 1080 px

Depolama

iletim hızı maks. 8.16 Gbit/s

Kurulum, montaj

kurulum modu açılır pençesiz

Emniyet

atishalogenfreeexternallymaintained No

Kimlik

Sekonder tasarım hatları Q.1