



3315436084

## Yüksek çözünürlük priz90° priz bağlantısı Q.1/Q.3, alu kadifemsi, lake

### Teknik özellikler

#### Bağlanabilirlik

Priz düz prizli

#### Boyutlar

ekleme derinliği 41 mm

#### Frekans

Frekans aralığı (dikey) 50...85 Hz

#### Ekran

Çözünürlük maks. 1920 x 1080 px

#### Depolama

iletim hızı maks. 8.16 Gbit/s

#### Kurulum, montaj

kurulum modu açılır pençesiz

#### Emniyet

atishalogenfreeexternallymaintained No

#### Kimlik

Sekonder tasarım hatları Q.1