



3315437003

## Yüksek çözünürlük priz 90° geçmeli bağlantı, K.5, al. mat,lake

### Teknik özellikler

#### Bağlanabilirlik

Priz düz prizli

#### Boyutlar

ekleme derinliği 41 mm

#### Frekans

Frekans aralığı (dikey) 50...85 Hz

#### Ekran

Çözünürlük maks. 1920 x 1080 px

#### Depolama

iletim hızı maks. 8.16 Gbit/s

#### Materyaller

Yüzey görüntüsü mat

#### Kurulum, montaj

kurulum modu açılır pençesiz ; vida kapağı için

#### Emniyet

atishalogenfreeexternallymaintained No