



3315437003

Yüksek çözünürlük priz 90° geçmeli bağlantı, K.5, al. mat,lake

Teknik özellikler

Bağlanabilirlik

Priz düz prizli

Boyutlar

ekleme derinliği 41 mm

Frekans

Frekans aralığı (dikey) 50...85 Hz

Ekran

Çözünürlük maks. 1920 x 1080 px

Depolama

iletim hızı maks. 8.16 Gbit/s

Materyaller

Yüzey görüntüsü mat

Kurulum, montaj

kurulum modu açılır pençesiz, vida kapağı için