



41096084

LED ışıklı ışıklı priz, Q.1/Q.3, alu kadifemsi, lake

Teknik özellikler

Mimari

Tasarım	DIN 49440
Sabitlenme modu	sıva altı montaj

Konfigürasyon

modül sayısı	1
--------------	---

Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi	250 V
Anma gerilimi	250 V AC
Frekans	50/60 Hz
Anma akımı	16 A

Elektrik akımı

Anma akımı	16 A
------------	------

Boyutlar

ekleme derinliği	32 mm
------------------	-------

Aydınlatma kontrolü

Kapatma parlaklığı	4 lx
Açılış parlaklığı	2 lx
Işık yoğunluğu (beyaz)	0.2 cd

Kurulum, montaj

kurulum modu	açılır pençeli
--------------	----------------

Bağlantı

Kablo enine kesiti (rijit)	maks. 2.5 mm ²
Bağlantı terminalleri	DIN 49073-1
Bağlantı tipi	vidalanabilir kaldırılabılır terminalli

Emniyet

Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu	05
Koruma indeksi IP	IP20
Gelişmiş kontak koruması ile	Evet

Kimlik

Sekonder tasarım hatları	Q.1
--------------------------	-----