



457305

## SYSTO hopr. konnektör kutu,ant. mat

### Teknik özellikler

#### Bağlanabilirlik

Priz düz prizli

#### Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi 60 V DC

#### Materyaller

Yüzey görüntüsü mat

#### Kurulum, montaj

kurulum modu açılır pençeli

#### Bağlantı

Kablo kesiti maks. 10 mm<sup>2</sup>

Bağlantı tipi takılır terminalli anahtar, (arkasında vida terminalli)

#### Emniyet

Koruma indeksi IP IP20