



47517102

Teknik özellikler

Mimari

Tasarım	DIN 49440
Sabitleme modu	sıva altı montaj

Konfigürasyon

modül sayısı	1
--------------	---

Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi	250 V
Anma gerilimi	250 V AC
Frekans	50 Hz
Anma akımı	16 A

Materyaller

Metalik renk	Hayır
--------------	-------

Kurulum, montaj

kurulum modu	açılır pençeli
--------------	----------------

Bağlantı

Bağlantı terminalleri	DIN 49073-1
Bağlantı tipi	geçmeli klemensli

Emniyet

Koruma indeksi IP	IP20
Gelişmiş kontak koruması ile	Evet