



47517102

#### Teknik özellikler

##### Mimari

Tasarım DIN 49440

##### Konfigürasyon

modül sayısı 1

##### Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi 250 V

Anma gerilimi 250 V AC

Frekans 50 Hz

Anma akımı 16 A

##### Materyaller

Metalik renk Hayır

##### Kurulum, montaj

kurulum modu açılır pençeli

##### Bağlantı

Bağlantı terminalleri DIN 49073-1

Bağlantı tipi geçmeli klemensli

##### Emniyet

atishalogenfreeexternallymaintained Yes

Gelişmiş kontak koruması ile Evet