



47527203

#### Teknik özellikler

##### Mimari

Tasarım DIN 49440

##### Konfigürasyon

modül sayısı 1

##### Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi 250 V

Anma gerilimi 250 V AC

Frekans 50/60 Hz

Anma akımı 16 A

##### Elektrik akımı

Anma akımı 16 A

##### Boyutlar

ekleme derinliği 32 mm

##### Kapak, kapı

menteşeli kapaklar kendiliğinden kapanan menteşeli kapaklı

##### Materyaller

Yüzey görüntüsü mat

##### Kurulum, montaj

kurulum modu açılır pençeli

##### Bağlantı

Bağlantı terminalleri DIN 49073-1

Bağlantı tipi geçmeli klemensli

##### Emniyet

Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu 07

Koruma indeksi IP IP44

atishalogenfreeexternallymaintained No

Gelişmiş kontak koruması ile Evet

##### Kullanma talimatları

bilgilendirme metni

Etiketleme alan yüksekliği 6 mm P-temas şeritler için düzenlenmiştir.!!Dik açılı prizlerin kullanılması halinde birkaç soket çıkışından oluşan kombinasyonlara uygundur.