



633023

Teknik özellikler

Konfigürasyon

Antibakteriyel tedavi Hayır

Uyumluluk

IFTTT desteği mevcut Hayır

Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi 400 V

Frekans 50/60 Hz

Elektrik akımı

Anahtarlama akımı 16 AX

Boyutlar

Derinlik 42 mm

Yükseklik 71 mm

Genişlik 71 mm

Bağlantı

Bağlantı tipi vidalı terminaller ile

Bağlantı tipi Vida bağlantısı

Ekipman

Isıtma şalteri Hayır

Emniyet

Darbe dayanımı IK07