


75142226

IP20



### Teknik özellikler

#### Mimari

Sabitleme modu siva altı montaj

#### Fonksiyonlar

Oda sıcaklığı kontrolörü ile Hayır

Fonksiyon

anahtar, basma düğmesi, dimmer ve kepenk işlevleri için

#### Uyumluluk

Uzatma ünitesi ışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi

#### Kontroller ve göstergeler

LED ekranlı Evet

Buton sayısı 2

#### Boyutlar

Etiket alanı uzunluğu (GxY) 56.4 x 26.8 mm

Yükseklik 71 mm

Genişlik 71 mm

#### Ölçüm

değer iletilici kısma / pozisyon değer iletilici 1 byte

#### Ekran

Ekran ile Hayır

#### LED kontrolü

LED beyaz işletim LED ve 4 turuncu durum LEDleri ile

#### Teslimat kapsamı

Bus bağlantısı dahil Evet

#### Ekipman

Çalıştırma noktalarının sayısı 4

Hırsızlığa/demontaj korumasına sahip Evet

Yapılandırma türü Beschriftungsfeld(er) - Folie

Ürün tipi: ürün tipi: basma düğme çiftli

#### Emniyet

Koruma indeksi IP IP20

Koruma sökme korumalı

#### Kullanım koşulları

**Kimlik**

Ürün ailesi

ürün ailesi: basma düğmeler

ana tasarım hattı

KNX - Berker Q.1/Q.3

Sekonder tasarım hatları

KNX, Q.1