



75142326



IP20



### Teknik özellikler

### Fonksiyonlar

Oda sıcaklığı kontrolörü ile	Hayır
Fonksiyon	anahtar, basma düğmesi, dimmer ve kepenk işlevleri için

### Uyumluluk

Uzatma ünitesi	ışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi
----------------	---

### Kontroller ve göstergeler

LED ekranlı	Evet
Buton sayısı	2
Operasyon	anahtarlama, basma, kepenkler ve kısma için tek bir basma düğmesi işlemi

### Boyutlar

Etiket alanı uzunluğu (GxY)	56.4 x 26.8 mm
Yükseklik	71 mm
Genişlik	71 mm

### Ölçüm

değer iletici	kısma, pozisyon, parlaklık ve ısı değerleri için değer iletici 1 ve 2 byte
---------------	--

### Ekran

Ekran ile	Hayır
-----------	-------

### LED kontrolü

LED	beyaz işletim LED ve 4 turuncu durum LEDleri ile
-----	--

### Ayarlar

Desteklenen yapılandırma modları	system
parametreleştirme	tek ve iki düğmeli işletim parametreleştirilebilir

### Teslimat kapsamı

Bus bağlantısı dahil	Evet
----------------------	------

### Ekipman

Çalıştırma noktalarının sayısı	4
Hırsızlığa/demontaj korumasına sahip	Evet
Yapılandırma türü	Beschriftungsfeld(er) - Folie
Ürün tipi:	ürün tipi: basma düğme çiftli

### Emniyet

Koruma

sökme korumalı

### Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı

-5...45 °C

### Kimlik

Ürün ailesi

ürün ailesi: basma düğmeler

Sekonder tasarım hatları

KNX ; Q.1