


75143226



IP20



Teknik özellikler

Fonksiyonlar

Oda sıcaklığı kontrolörü ile	Hayır
Fonksiyon	anahtar, basma düğmesi, dimmer ve kepenk işlevleri için

Uyumluluk

Uzatma ünitesi	ışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi
----------------	-------------------------------------------------

Kontroller ve göstergeler

LED ekranlı	Evet
Buton sayısı	3

Boyutlar

Etiket alanı uzunluğu (GxY)	56.4 x 17 mm
Yükseklik	71 mm
Genişlik	71 mm

Ölçüm

değer iletilici	kısma / pozisyon değer iletilici 1 byte
-----------------	-----------------------------------------

Ekran

Ekran ile	Hayır
-----------	-------

LED kontrolü

LED	beyaz işletim LED ve 6 turuncu durum LEDleri ile
-----	--------------------------------------------------

Teslimat kapsamı

Bus bağlantısı dahil	Evet
----------------------	------

Ekipman

Çalıştırma noktalarının sayısı	6
Hırsızlığa/demontaj korumasına sahip	Evet
Yapılandırma türü	Beschriftungsfeld(er) - Folie
Ürün tipi:	ürün tipi: basma düğme üçlü

Emniyet

Koruma	sökme korumalı
--------	----------------

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı	-5...45 °C
----------------------	------------

Kimlik

Ürün ailesi	ürün ailesi: basma düğmeler
-------------	-----------------------------

