


75143226

IP20



Teknik özellikler

Mimari

Sabitleme modu siva altı montaj

Fonksiyonlar

Oda sıcaklığı kontrolörü ile Hayır

Fonksiyon

anahtar, basma düğmesi, dimmer ve kepenk işlevleri için

Uyumluluk

Uzatma ünitesi ışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi

Kontroller ve göstergeler

LED ekranlı Evet

Buton sayısı 3

Boyutlar

Etiket alanı uzunluğu (GxY) 56.4 x 17 mm

Yükseklik 71 mm

Genişlik 71 mm

Ölçüm

değer iletilici kısma / pozisyon değer iletilici 1 byte

Ekran

Ekran ile Hayır

LED kontrolü

LED beyaz işletim LED ve 6 turuncu durum LEDleri ile

Teslimat kapsamı

Bus bağlantısı dahil Evet

Ekipman

Çalıştırma noktalarının sayısı 6

Hırsızlığa/demontaj korumasına sahip Evet

Yapılandırma türü Beschriftungsfeld(er) - Folie

Ürün tipi: ürün tipi: basma düğme üçlü

Emniyet

Koruma indeksi IP IP20

Koruma sökme korumalı

Kullanım koşulları

Kimlik

Ürün ailesi

ürün ailesi: basma düğmeler

ana tasarım hattı

KNX - Berker Q.1/Q.3

Sekonder tasarım hatları

KNX, Q.1