



75144226



IP20



### Teknik özellikler

### Fonksiyonlar

Oda sıcaklığı kontrolörü ile	Hayır
Fonksiyon	anahtar, basma düğmesi, dimmer ve kepenk işlevleri için

### Uyumluluk

Uzatma ünitesi	ışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi
----------------	---

### Kontroller ve göstergeler

LED ekranlı	Evet
Buton sayısı	4

### Boyutlar

Etiket alanı uzunluğu (GxY)	56.4 x 12 mm
Yükseklik	71 mm
Genişlik	71 mm

### Ölçüm

değer iletilici	kısma / pozisyon değer iletilici 1 byte
-----------------	---

### Ekran

Ekran ile	Hayır
-----------	-------

### LED kontrolü

LED	beyaz işletim LED ve 8 turuncu durum LEDleri ile
-----	--

### Teslimat kapsamı

Bus bağlantısı dahil	Evet
----------------------	------

### Ekipman

Çalıştırma noktalarının sayısı	8
Hırsızlığa/demontaj korumasına sahip	Evet
Yapılandırma türü	Beschriftungsfeld(er) - Folie
Ürün tipi:	ürün tipi: basma düğme dörtlü

### Emniyet

Koruma	sökme korumalı
--------	----------------

### Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı	-5...45 °C
----------------------	------------

### Kimlik

Ürün ailesi	ürün ailesi: basma düğmeler
-------------	-----------------------------

