



75144326



### Teknik özellikler

#### Mimari

Sabitleme modu sıva altı montaj

#### Fonksiyonlar

Oda sıcaklığı kontrolörü ile Hayır

Fonksiyon

anahtar, basma düğmesi, dimmer ve kepenk işlevleri için

#### Uyumluluk

Uzatma ünitesi ışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi

#### Kontroller ve göstergeler

LED ekranlı Evet

Buton sayısı 4

Operasyon

anahtarlama, basma, kepenkler ve kısma için tek bir basma düğmesi işlemi

#### Boyutlar

Etiket alanı uzunluğu (GxY) 56.4 x 12 mm

Yükseklik 71 mm

Genişlik 71 mm

#### Ölçüm

değer iletici kısma, pozisyon, parlaklık ve ısı değerleri için değer iletici 1 ve 2 byte

#### Ekran

Ekran ile Hayır

#### LED kontrolü

LED beyaz işletim LED ve 8 turuncu durum LEDleri ile

#### Ayarlar

Desteklenen yapılandırma modları system

parametreleştirme tek ve iki düğmeli işletim parametreleştirilebilir

#### Teslimat kapsamı

Bus bağlantısı dahil Evet

#### Ekipman

Çalıştırma noktalarının sayısı 8

Hırsızlığa/demontaj korumasına sahip Evet

Yapılandırma türü Beschriftungsfeld(er) - Folie

Ürün tipi:

ürün tipi: basma düğme dörtlü

### Emniyet

Koruma indeksi IP

IP20

Koruma

sökme korumalı

### Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı

-5...45 °C

### Kimlik

Ürün ailesi

ürün ailesi: basma düğmeler

Sekonder tasarım hatları

KNX, Q.1