


75662726



2'li sıcaklık sensörü, gösterge, Q.1/Q.3, antrasit kadifemsi

Teknik özellikler

Mimari

Sabitlenme modu siva altı montaj

Fonksiyonlar

Oda sıcaklığı kontrolörü ile Evet

Zamanlayıcılar oda ısı zamanlayıcısıyla

Uyumluluk

Uzatma ünitesi ışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi

Kontroller ve göstergeler

LED ekranlı Evet

Buton sayısı 2

Operasyon anahtarlama, basma, kepenkler ve kısma için tek bir basma düğmesi işlemi

Boyutlar

Etiket alanı uzunluğu (GxY) 56.4 x 17 mm

Yükseklik 70.9 mm

Genişlik 70.9 mm

Ölçüm

değer iletici kısma, pozisyon, parlaklık ve ısı değerleri için değer iletici 1 ve 2 byte

Ekran

Ekran ile Evet

LED kontrolü

LED beyaz işletim LED ve 4 turuncu durum LEDleri ile

Ayarlar

Desteklenen yapılandırma modları system

parametreleştirme tek ve iki düğmeli işletim parametreleştirilebilir

Teslimat kapsamı

Bus bağlantısı dahil Evet

Ekipman

Çalıştırma noktalarının sayısı 6

Hırsızlığa/demontaj korumasına sahip Evet

Yapılandırma türü Beschriftungsfeld(er) - Folie

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Ürün tipi: | ürün tipi: basma düğme çiftli |
| Kontrol | tek oda ayrı kumandası için |
| Yazılım | |
| güncelleme | flash-controller teknolojisiyle |
| Emniyet | |
| Koruma indeksi IP | IP20 |
| Koruma | sökme korumalı |
| Kullanım koşulları | |
| çalıştırma sıcaklığı | -5...45 °C |
| Kimlik | |
| Ürün ailesi | ürün ailesi: basma düğmeler |
| ana tasarım hattı | KNX - Berker Q.1/Q.3 |
| Sekonder tasarım hatları | KNX, Q.1 |