



841852505

Teknik özellikler

Mimari

Tasarım DIN 49440

Konfigürasyon

modül sayısı 1

Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi 250 V

Anma gerilimi 250 V AC

Frekans 50 Hz

Anma akımı 16 A

Elektrik akımı

Anma akımı 16 A

Materyaller

Yüzey görüntüsü mat

Metalik renk Hayır

Kurulum, montaj

kurulum modu 4 delikli vidayla sabitlemek için

Bağlantı

Bağlantı terminalleri DIN 49073-1

Bağlantı tipi vidalı terminaller ile

Emniyet

Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu IK05