



85141124

Teknik özellikler

Kontroller ve göstergeler

Operasyon 2 basma düğmeli işletim konseptiyle

Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi 12 V

Emniyet

atishalogenfreeexternallymaintained No

Koruma sökme korumalı

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı -5...45 °C

Enerji tasarruflu düşük iç enerji gereksinimi

Bağıl nem (yoğunlaşma olmadan) 0...65 % (yoğunlaşma olmadan)

Kimlik

Sekonder tasarım hatları Q.1