



85141182

### 1'li, parlak beyaz

#### Teknik özellikler

##### Kontroller ve göstergeler

Operasyon 2 basma düğmeli işletim konseptiyle

##### Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi 12 V

##### Materyaller

Renk beyaz

##### Emniyet

atishalogenfreeexternallymaintained No

Koruma sökme korumalı

##### Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı -5...45 °C

Enerji tasarruflu düşük iç enerji gereksinimi

Bağıl nem (yoğunlaşma olmadan) 0...65 % (yoğunlaşma olmadan)

##### Kimlik

ana tasarım hattı Berker S.1/B.3/B.7

Sekonder tasarım hatları Berker S.1 ; Berker B.3 ; Berker B.7 Glas