



85141188

1'li ,/B.3/B.7, beyaz, mat, plastik

**Teknik özellikler**

**Kontroller ve göstergeler**

Operasyon	2 basma düğmeli işletim konseptiyle
-----------	-------------------------------------

**Temel elektriksel özellikler**

Anma gerilimi	12 V
---------------	------

**Emniyet**

atishalogenfreeexternallymaintained	No
Koruma	sökme korumalı

**Kullanım koşulları**

çalıştırma sıcaklığı	-5...45 °C
Enerji tasarruflu	düşük iç enerji gereksinimi
Bağıl nem (yoğunlaşma olmadan)	0...65 % (yoğunlaşma olmadan)

**Kimlik**

ana tasarım hattı	Berker S.1/B.3/B.7
Sekonder tasarım hatları	Berker S.1 ; Berker B.3 ; Berker B.7 Glas