



85142188

2'li ,/B.3/B.7, beyaz, mat, plastik

#### Teknik özellikler

#### Kontroller ve göstergeler

Operasyon her seride 2 basma düğmeli işletim konseptiyle

#### Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi 12 V

#### Emniyet

atishalogenfreeexternallymaintained No

Koruma sökme korumalı

#### Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı -5...45 °C

Enerji tasarruflu düşük iç enerji gereksinimi

Bağıl nem (yoğunlaşma olmadan) 0...65 % (yoğunlaşma olmadan)

#### Kimlik

ana tasarım hattı Berker S.1/B.3/B.7

Sekonder tasarım hatları Berker S.1 ; Berker B.3 ; Berker B.7 Glas