



936552510

Teknik özellikler

Mimari

anahtar sayısı 2

Konfigürasyon

Anahtar modu seri

Antibakteriyel tedavi Hayır

Uyumluluk

IFTTT desteği mevcut Hayır

Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi 250 V

Anma gerilimi 250 V AC

Elektrik akımı

Anahtarlama akımı 10 AX

Boyutlar

Derinlik 25 mm

Yükseklik 55.5 mm

Genişlik 55.5 mm

Kurulum, montaj

kurulum modu vida kapağı için

Bağlantı

Bağlantı tipi vidalı terminaller ile

Ekipman

Isıtma şalteri Hayır