



936552510

#### Teknik özellikler

##### Konfigürasyon

Anahtar modu	seri
Antibakteriyel tedavi	Hayır

##### Uyumluluk

IFTTT desteği mevcut	Hayır
----------------------	-------

##### Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi	250 V
Anma gerilimi	250 V AC

##### Elektrik akımı

Anahtarlama akımı	10 AX
-------------------	-------

##### Boyutlar

Derinlik	25 mm
Yükseklik	55.5 mm
Genişlik	55.5 mm

##### Kurulum, montaj

kurulum modu	vida kapağı için
--------------	------------------

##### Bağlantı

Bağlantı tipi	vidalı terminaller ile
Bağlantı tipi	Vida bağlantısı

##### Ekipman

Isıtma şalteri	Hayır
----------------	-------

##### Emniyet

Koruma indeksi IP	IP20
-------------------	------