



936752505

Teknik özellikler

Konfigürasyon

Antibakteriyel tedavi Hayır

Uyumluluk

IFTTT desteği mevcut Hayır

Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi 250 V

Anma gerilimi 250 V AC

Elektrik akımı

anlık kontak akımı 10 A

Boyutlar

Derinlik 25 mm

Yükseklik 55.5 mm

Genişlik 55.5 mm

Materyaller

Yüzey görüntüsü mat

Bağlantı

terminal ortak giriş terminali

Bağlantı tipi vidalı terminaller ile

Teslimat kapsamı

lambalı Hayır

Ekipman

NC kontaklarının adeti 1

NO kontaklarının adeti 1