



936752505

Teknik özellikler

Konfigürasyon

Antibakteriyel tedavi Hayır

Uyumluluk

IFTTT desteği mevcut Hayır

Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi 250 V

Anma gerilimi 250 V AC

Elektrik akımı

anlık kontak akımı 10 A

Boyutlar

Derinlik 25 mm

Yükseklik 55.5 mm

Genişlik 55.5 mm

Materyaller

Yüzey görüntüsü mat

Bağlantı

Bağlantı tipi vidalı terminaller ile

Teslimat kapsamı

lambalı Hayır

Ekipman

NC kontaklarının adeti 1

NO kontaklarının adeti 1

Emniyet

Koruma indeksi IP IP20