



BA7A80080

PVC BA7A 80x80mm gri oluklu pano kanalı

Teknik özellikler

Mimari

Bükülgen Hayır

Konfigürasyon

Yan duvar konfigürasyonu oluklu

Elektrik akımı

Akım kaçacağı, durağan Evet

Boyutlar

Kanal yüksekliği 80 mm

Uzunluk 2000 mm

Kanal genişliği 80 mm

Yuva genişliği 6 mm

dil genişliği 6.5 mm

Kapak, kapı

Kapak şekli gevşek

Materyaller

Renk taş grisi

Malzeme PVC

Yüzey işleme tipi işlenmemiş

Kurulum, montaj

Taban delme EN 50085-2-3: 1999

Sabitleme tipi taban delme

Kablo

Kablo sayısı 1,5 mm² -% 40 dolun derecesi 206

Dahili/faydalı kesit 5198 mm²

Kablo sayısı 2,5 mm² -% 40 dolun derecesi 148

Kablo sayısı 1,0 mm² -% 40 dolun derecesi 287

Standartlar

Onaylar EN50085-2-3

Avrupa yönergesi RoHS gönüllü uyum

UL 94 sınıflandırması V0

Emniyet

atishalogenfreeexternallymaintained No

sıcaklık

Ortam sıcaklığı

-5...60 °C