



FD42DN

## Vega D, sıva üstü, 750x550x193mm, 96 modül, dağıtım

### Teknik özellikler

#### Konfigürasyon

modül sayısı 96

#### Elektrik akımı

Anma akımı 160 A

#### Boyutlar

Kurulan ürünün derinliği 193 mm

İç derinlik 189 mm

Monte edilen ürünün yüksekliği 750 mm

Kurulu ürünün genişliği 550 mm

Bölme birimlerindeki genişlik 24

Yan duvar malzemesinin kalınlığı 2 mm

#### Kapak, kapı

Kapı kilit numarası 0

Kapak tipi Çentik ile

Kapak tipi yok / kapalı

Şeffaf kapak veya kapı Hayır

#### Materyaller

Renk beyaz

RAL rengi RAL 9010 - Saf beyaz

Yüzey işleme tipi toz boya kaplı

#### Kurulum, montaj

Dış mekan kullanımına uygun Hayır

#### Bağlantı

Boru girişlerinin sayısı 4

#### Ekipman

Satır sayısı 4

Rayların adeti 4

aksesuarlanabilir Evet

Flanş plakaları için açılış sayısı 2

Uzatılabilir Evet

Topraklama terminal bloğu Evet

Nötr klemens Hayır

Sinyal geçiş kapısı Hayır

**Emniyet**

Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu	IK07
Koruma sınıfı	Koruma sınıfı II
REACH uyumlu	No
RoHS uyumlu	Yes
Halojen içermez	No