



FD52DN

## Vega D, siva üstü, 900x550x193mm, 120 modül, dağıtım

### Teknik özellikler

#### Mimari

Sabitleme modu siva üstü montaj

#### Konfigürasyon

modül sayısı 120

#### Elektrik akımı

Anma akımı 160 A

#### Boyutlar

Kurulan ürünün derinliği 193 mm

İç derinlik 189 mm

Monte edilen ürünün yüksekliği 900 mm

Kurulu ürünün genişliği 550 mm

Bölme birimlerindeki genişlik 24

Yan duvar malzemesinin kalınlığı 2 mm

#### Kapak, kapı

Kapı kilit numarası 0

Kapak tipi Çentik ile

Kapak tipi yok / kapalı

Şeffaf kapak veya kapı Hayır

#### Materyaller

Renk beyaz

RAL rengi RAL 9010 - Saf beyaz

#### Kurulum, montaj

Dış mekan kullanımına uygun Hayır

#### Bağlantı

Boru girişlerinin sayısı 4

#### Ekipman

Satır sayısı 5

Rayların adeti 5

aksesuarlanabilir Evet

Flanş plakaları için açılış sayısı 2

Uzatılabilir Evet

Topraklama terminal bloğu Evet

Nötr klemens Hayır

Sinyal geiř kapisı

Hayır

### Standartlar

Avrupa ynetmelięi WEEE

ilgili

### Emniyet

Koruma indeksi IP

IP30

Koruma sınıfı

Koruma sınıfı II