



FU52DN

**Vega D, 987x550x150mm, 120 modül, Sıva altı**

**Teknik özellikler**

**Konfigürasyon**

modül sayısı 120

**Elektrik akımı**

Anma akımı 160 A

**Boyutlar**

ekleme derinliği 110 mm

Kurulan ürünün derinliği 150 mm

İç derinlik 110 mm

Monte edilen ürünün yüksekliği 987 mm

Kurulum yüksekliği 987 mm

Kurulu ürünün genişliği 600 mm

Bölme birimlerindeki genişlik 24

Yan duvar malzemesinin kalınlığı 1 mm

Dahili genişlik 550 mm

**Kapak, kapı**

Kapak tipi Çentik ile

Kapak tipi yok / kapalı

Şeffaf kapak veya kapı Hayır

**Materyaller**

Renk beyaz

RAL rengi RAL 9010 - Saf beyaz

Yüzey işleme tipi toz boya kaplı

**Kurulum, montaj**

Dış mekan kullanımına uygun Hayır

**Bağlantı**

Boru girişlerinin sayısı 4

**Ekipman**

Satır sayısı 5

Genişlikte bölüm adeti 2

Rayların adeti 5

aksesuarlanabilir Evet

Flanş plakaları için açılış sayısı 2

Uzatılabilir Hayır

Topraklama terminal blođu	Hayır
Nötr klemens	Hayır
Sinyal geiş kapısı	Hayır

#### **Emniyet**

Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu	IK07
Koruma sınıfı	Koruma sınıfı II
atishalogenfreeexternallymaintained	No