



FU62AN

Vega D, 1137x550x182mm, 144 modül, Sıva altı,

Teknik özellikler

Mimari

Sabitleme modu sıva altı montaj

Konfigürasyon

modül sayısı 144

Elektrik akımı

Anma akımı 160 A

Boyutlar

ekleme derinliği 110 mm

Kurulan ürünün derinliği 182 mm

İç derinlik 110 mm

Monte edilen ürünün yüksekliği 1137 mm

Kurulum yüksekliği 1137 mm

Kurulu ürünün genişliği 600 mm

Bölme birimlerindeki genişlik 24

Yan duvar malzemesinin kalınlığı 1 mm

Dahili genişlik 550 mm

Kapak, kapı

Kapak tipi Çentik ile

Kapak tipi yok / kapalı

Şeffaf kapak veya kapı Hayır

Materyaller

Renk beyaz

RAL rengi RAL 9010 - Saf beyaz

Kurulum, montaj

Dış mekan kullanımına uygun Hayır

Bağlantı

Boru girişlerinin sayısı 4

Ekipman

Satır sayısı 6

Genişlikte bölüm adeti 2

Rayların adeti 4

aksesuarlanabilir Evet

Flanş plakaları için açılış sayısı 2

Uzatlabilir	Hayır
Topraklama terminal bloęu	Hayır
Nötr klemens	Hayır
Sinyal geiř kapađı	Hayır

Standartlar

Avrupa yönetmelięi WEEE	ilgili deęil
-------------------------	--------------

Emniyet

Koruma sınıfı	Koruma sınıfı II
atishalogenfreeexternallymaintained	No