




TXA215



Teknik özellikler

Mimari

Bus sistemi	KNX
Sabitleme modu	Din-Rayı

Konfigürasyon

modül sayısı	6
--------------	---

Temel elektriksel özellikler

Frekans	50/60 Hz
Anma akımı	4.3 A

Güç

Akkor ampul gücü	20 / 1000 W
IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı	10 W
Varyatör gücü	20 / 1000 W

Materyaller

Renk	taş grisi
------	-----------

Ekipman

Çift yönlü radyo frekansı	Hayır
---------------------------	-------

Emniyet

Koruma indeksi IP	IP20
-------------------	------

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı	0...45 °C
Saklama/taşıma sıcaklığı	-20...70 °C